



SERVICE-TECHNIK



**KLEEN
PURGATIS**



LAVO DES 60

Dosieranlage für Tab-Kartuschen



- vollautomatische Dosierung von Waschmitteln in Tabform für die Wäschedesinfektion bei 60° C
- exakte Dosierung nach Vorgaben der Richtlinien von VAH und RKI
- optimal für das 72-Stunden Keimstopp-Verfahren
- Ausschluss von Fehldosierungen

[Service: +49 (0) 5223 9970-970]




Service: +49 (0) 5223 9970-970

**KLEEN
PURGATIS**

LAVO DES 60

Dosieranlage für Tab-Kartuschen



Einsatzbereich

Professionelle Desinfektionswäsche von Flach-, Personen-, Arbeitswäsche. Ideal geeignet zur Reinigung und Desinfektion von Wischmöppen und Microfasertüchern.

Nur an Profi-Waschmaschinen verwenden!

Voraussetzungen für die Installation

- Warmwasseranschluss > 50°
- 3/4" Schlauchanschluss mit Eckventil
- Mindestdruck von 2,5 bar
- ca. 600 mm x 600 mm Wandfläche in der Nähe der Maschine mit freiem Zugang für alle Anschlüsse
- Standort sollte zum Problemlosen wechseln der Kartusche geeignet sein

Gebrauchsanweisung

Keine besondere Bedienung notwendig – Gerät arbeitet vollautomatisch.

Kartuschenwechsel: flachen Deckel der Kartusche entfernen und in den Trichter des Gerätes einsetzen.

Empfohlene KP-Produkte:

LAVO DES 60 KOMPAKT

Warum warmes Wasser verwenden?

Die Waschmittel-Tabs in der Kartusche sind so entwickelt, dass sie sich in einem Temperaturbereich zwischen 50°–70°C von der ersten bis zur letzten Ausspülung gleichmäßig auflösen und eine genaue Dosierung gewährleisten.



*Anordnungsbeispiel, Lieferung ohne Waschmaschine, Chemie nicht inbegriffen, Designänderungen vorbehalten

KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de
www.kleen-purgatis.de



Ein Unternehmen der BUDICH GRUPPE